


# Toplama sayacı PZA-E-C

Ürün numarası: 8606

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	pnömatik silindirli mekanik sıra sayıcı
Geriye dönme şekli	El butonu veya pnömatik sinyal
Gösterge	6 konumlu
Tahliye basıncı	< 0,15 bar
Tahliye basıncını sıfırlama	< 0,15 bar
Cevap verme basıncı, tahrik elemanı	> 0,8 bar
Cevap verme basıncı, geri getirme	2 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Minimum resetleme basıncı	2 bar
Minimum impuls süresi, tahrik elemanı	8 ms
En düşük darbe süresinin sıfırlamak	150 ms
En düşük duraklama süresinin tahriki	10 ms
En düşük duraklama süresini sıfırlamak	50 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	70 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, muhafaza	PA