



PE dönüştürücü PEN-M5

Ürün numarası: 8625

FESTO

Pnömatik-elektriksel sinyal çevirici, basınç-, vakum- ve fark basınç anahtarı, 2n-bağlantı pleyti üzerinde.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Fark basıncı Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik/elektriksel fark basınç anahtarı
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	70 Hz
Max. Çıkış akımı	350 mA
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 30 V
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo Açık uç
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PUR
Bağlantı şekli	2n montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	240 g
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık halkası	NBR
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Anahtarlama ayarlama aralığı	-0,8 ... 8 bar
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L