


Dağıtıcı blok FR-12-PK-3-B

Ürün numarası: 8761

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışların sayısı	12
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm