



Kumanda kollu valf

H-3-1/4-B

Ürün numarası: 8987

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Nominal genişlik	7 mm
Kumanda şekli	direkt
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme momenti	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	320 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm