



Makaralı kollu valf

L-5-1/4-B

Ürün numarası: 8993

FESTO

Mafsallı makaralı ve nominal çap 3 hortum için nipel bağlantılı.
Bağlantıların şekline göre normalde kapalı veya normalde açık fonksiyonu.
Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	550 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Nominal genişlik	7 mm
Kumanda şekli	direkt
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	71,5 N
Ürün ağırlığı	360 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm