


Yatak mesnedi LN-125

Ürün numarası: 9036

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP silindirlerin eklem bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	125
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	2.632 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	Bilyeli grafit dökümlü demir