

Yer bađlantı LN-160

Ürün numarası: 9037

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deđer
Boyut	160
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıđı	-40 °C...150 °C
Ürün ađırlıđı	6234 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eđilebilir demir