


# Adaptör AD-G3/8-3/8NPT-I

Ürün numarası: 9397

FESTO

bir tarafı dişi diş, diğer tarafı erkek diş.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11,5 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	25 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	22 Nm
Nominal sıkma torku	38,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	25,3 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş ölçüsü 3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PVC
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli