


Bölmeli hızlı bağlantı SCK-PK-9

Ürün numarası: 9423

FESTO

Metal versiyon.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Bölme
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	somunlu çengel konnektör iç çapı 9 mm için
Pnömatik bağlantı 2	somunlu çengel konnektör iç çapı 9 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, somun	çelik, galvanizli
Bağlayıcı malzeme	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı