


Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı) QCK-M5-PK-3-B

Ürün numarası: 9424

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	2.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	1.33 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik baęlantı 1	Diři diř M5
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 4 mm olan hortum için Somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı Çelik, galvanize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı