


# Bölmeli hızlı bağlantı QCK-3/8-PK-9-B

Ürün numarası: 9427

FESTO

Sızdırmazlık halkalı dışı dışı.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik                         | 8 mm   |
| Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | Sızdırmazlık halkası                         |
| Montaj pozisyonu                         | İstenildiği gibi                             |
| Tasarım                                  | Bölme  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa                             |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar                             |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi                          |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C                                |
| Nominal sıkma torku                      | 12,5 Nm                                      |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %                                       |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Dişi dış G3/8                                |
| Pnömatik bağlantı 2                      | somunlu çengel konnektör iç çapı 9 mm için   |
| Malzeme, rakor somunu                    | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı      |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, somun                           | çelik, galvanizli                            |
| Bağlayıcı malzeme                        | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı      |