


# Küresel vana QH-1

Ürün numarası: 9545

FESTO

ISO 228 vida dişli manuel pirinç küresel vana.  
Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Standart nominal debi	33.000 l/min
Nominal genişlik	25 mm
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 228-1
Tasarım yapısı	Küresel valf
Proses valfinin nominal basıncı	30
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	830 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç, krom kaplı
Malzeme, mil	Pirinç