

Adaptör AD-1/4NPT-G1/4-I

Ürün numarası: 9625

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------------------|
| Nominal genişlik | 7.95 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...10 Bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1 | 12 Nm |
| Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2 | 11 Nm |
| Ürün ağırlığı | 21 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dişi diş G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | PVC |
| Gövde malzemesi | Galvanize çelik |