

çift nipel E-G1/8-1/8NPT

Ürün numarası: 9630

FESTO

2 adet sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5,95 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	6 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	7 Nm
Nominal sıkma torku	10,55 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	9,1 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun