

# çift nipel E-G3/8-3/8NPT

Ürün numarası: 9632

FESTO

2 adet sızdırmazlık halkalı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11,5 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	25 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	22 Nm
Nominal sıkma torku	38,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	25,5 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun