

# çift nipel E-G1/2-1/2NPT

Ürün numarası: 9633

FESTO

2 adet sızdırmazlık halkalı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	14,3 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 1	40 Nm
Maks. sıkma torku, pnömatik bağlantı 2	28 Nm
Nominal sıkma torku	47,9 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	47,68 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun