



Hızlı havalandırma valfi SE-1/8-B

Ürün numarası: 9685

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	660 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	300 l/min
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal genişlik	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 75 °C
Ses basıncı seviyesi	100 dB(A)
Ürün ağırlığı	75 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR