



Basınç göstergesi OH-10

Ürün numarası: 9791

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Mpa işletim basıncı	0,14 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1,4 ... 8 bar 20,3 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun