


Çabuk Egzost Valfi SEU-1/2-NPT

Ürün numarası: 9801

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu | Çabuk egzoz |
| Ek fonksiyon seçimi | susturucu ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi) | 4020 l/min |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) | 6500 l/min |
| Hava verme standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi) | 4560 l/min |
| Çalışma basıncı | 0.3 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Nominal genişlik | 15 mm |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| Ses basınç seviyesi | 86 000007 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |