



Yuvarlak kesitli silindir

DGS-25-40-PPV

Ürün numarası: 9832
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.
İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömomatik yastıklama
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	16 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	295 N
Pnömomatik bağlantı	G1/8