

Роз'єм
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Номер деталі: 1066354

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Вага продукту	46.1 г
Електричне підключення 1	Прямий роз'єм, M12x1, 5-pin, В-кодування, екранований
Кодування роз'єму	В
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма, екранована
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...60 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...60 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Властивості передачі	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм²...0.75 мм²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений