


Амортизатор DYSR-16-20-Y5-T

Номер деталі: 1138645

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Крок	20 мм
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	20 мм
Максимальна сила удару	1600 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	32 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	100000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.16 Дж
Сила скидання	5.4 Н
Мінімальне зусилля введення	66 Н
Вага продукту	250 г
Діапазон мас	160 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	високолегована сталь, загартована