

Зворотній клапан H-3/8-B

Номер деталі: 11690

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Тип кріплення	Можливість вкручування
Робочий тиск	0.04 МПа...1.2 МПа 0.4 бар...12 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Положення монтажу	Будь-який
Нормальна номінальна витрата 1->2 (6-5)	2000 л/хв
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Максимальний момент дотягування	20 Н·м
Вага продукту	34 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR