


Роз'єм
VABM-C8-12E-G14-32-PT-L
Номер деталі: 1247986

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	12 мм
Максимальна кількість міст для пнеморозподільників	32
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Н·м
Максимальний момент дотягування, настіне кріплення	5 Н·м
Вага продукту	1982 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4