

# Кутовий фітинг NPQP-L-R14-Q4-FD-P10

Номер деталі: 133052

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                      | Стандартний                                     |
| Номінальний розмір                          | 2.1 мм                                          |
| Конструкція                                 | L форма<br>Принцип «Push-Pull».                 |
| Розмір упаковки                             | 10                                              |
| Робочий тиск в залежності від температури   | -0.95 бар...10 бар                              |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 4 - особливо сильний опір корозії               |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                             |
| Допуск до харчової промисловості            | див. розширену інформацію про матеріал          |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                  |
| Вага продукту                               | 4.5 г                                           |
| Тип кріплення                               | Зовнішній шестигранник SW14                     |
| Пневматичний порт 1                         | Зовнішня різьба R1/4                            |
| Пневматичне з'єднання 2                     | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                   |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                            | PP                                              |
| Матеріал хомута для шланга                  | Високолегована нержавіюча сталь                 |