

Y-подібний фітинг NPQR-Y-R18-Q6-FD-P10

Номер деталі: 133083

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	2.8 мм
Конструкція	Форма Y Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	8 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW12
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь