

Колектор КМ-22-В

Номер деталі: 13694

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 мм
Розмір упаковки	1
Робочий тиск	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна кількість підключень	22
Пневматичне з'єднання	для пневмотрубки з зовн. Ø 3 мм для шланга зовнішнього Ø 4 мм для пневмотрубки з зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS