

Вакуумний насос VAS-125-3/8-SI-B

Номер деталі: 1415120

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	6 мм
Номінальний розмір	7 мм
Діаметр присоски	125 мм
Об'єм чаші присоски	79.1 см ³
Ефективний діаметр присоски	112.8 мм
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-40 °C...200 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	700 Н
Вага продукту	214 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	G3/8
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)