

Муфта
EAMD-28-22-14-10X12
Номер деталі: 1453861

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	14 мм
Діаметр захвату 2	10 мм
Розмір	28
Номінальна довжина	22 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.5 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	9 Н·м
Вага продукту	43 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS