


Ніпельний Т-подібний фітинг FCN-3-РК-6

Номер деталі: 14770

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	4.9 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском