

Муфта
EAMC-67-62-24-32
Номер деталі: 1485796

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	24 мм
Діаметр захвату 2	32 мм
Розмір	67
Номінальна довжина	62 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	280 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	143 Н·м
Вага продукту	428 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS