



Безконтактний вимикач SIES-Q40B-PA-X-2L

Номер деталі: 150492

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Номінальна відстань переключення	15 мм
Гарантована відстань перемикання	12.2 мм
Коефіцієнти зниження	Алюміній = 0,3 Нержавіюча сталь St 18/8 = 0,7 Мідь = 0,25 Латунь = 0,3 Сталь Ст 37 = 1,0
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Повторюваність	0.75 мм
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	Антивалентний
Максимальна частота перемикань	100 Гц
Максимальна частота комутації DC	100 Гц
Максимальний вихідний струм в залежності від температури	200 mA при ≤ 50°C 150 mA при ≤ 85°C
Падіння напруги	3.5 V
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	40 mA
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	Гвинтова клема
Матеріал корпусу роз'єму	PA PBT
Кабельний роз'єм	M20x1,5
Допустимий діаметр кабелю	7.5 мм...12.5 мм
Розмір	40x40x120 мм
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею

Особливості	Значення
Вага продукту	230 г
Матеріал корпусу	PET
Індикатор готовності	LED зелений
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP65
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вибір додаткової інформації про давач	Спеціальний дизайн
Електричний вихід	PNP
Вибір версії датчика	Стандартна