


Затискний модуль EV-25-4

Номер деталі: 150684

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	4 мм
Затискна поверхня	Діаметр 25
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одиної дії
Робочий тиск	0.6 МПа 6 бар 87 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...40 °C
Вага продукту	24 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	TPE-U (PU)