

## Профільна планка SLZS-25- -

Номер деталі: 150917

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                          | Паз типу Т для безконтактного вимикача<br>Плита кріплення датчиків |
| Максимальна довжина профілю          | 2800 мм                                                            |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                                          |
| Для поршня Ø                         | Ø20                                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії                                         |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C                                                     |
| Тип кріплення                        | з наскрізним отвором і гвинтом                                     |
| Профіль матеріалу                    | Кований алюмінієвий сплав<br>анодований                            |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                 |
| Матеріал гвинтів                     | Високолегована сталь                                               |