



Безконтактний вимикач SMT0-1-NS-K-LED-24-C

Номер деталі: 151684

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
На підставі норм	EN 60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітоіндуктивний
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Гістерезис	0.1 мм...1.5 мм
Час увімкнення	1 мс
Час відключення	1 мс
Максимальна частота перемикачів	1 кГц
Максимальний вихідний струм	200 мА
Максимальна комутаційна здатність DC	6 Вт
Падіння напруги	3 В
Індуктивний захисний контур	Адаптований до котушок MZ, MY, ME
Залишковий струм	0.01 мА
Захист від короткого замикання	синхрунування
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Залишкова пульсація	10 %
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж

Особливості	Значення
Довжина кабелю	2.5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал ізоляційного рукава	PVC
Кінці проводів	Накінецьник
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	85 г
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	РЕТ Цинк дитий під тиском
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L