


Роз'єм MSSD-EB

Номер деталі: 151687

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Кабельна розетка	Кутовий
Зверніть увагу на вихід кабелю	Обертається на 90°
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 г
Електричне підключення	3-ріп Розетка Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 згідно DIN EN 61984 Прямокутний дизайн MSEB Прямокутний дизайн MSN2
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...300 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °C	6 А
Пропускна здатність по струму	6 А
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Кабельний роз'єм	Pg7
Діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Допустимий діаметр кабелю	7.5 мм
Номінальний переріз провідника	0.75 мм ²
Перетин з'єднання	0.75 мм ²

Особливості	Значення
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-45 °C...90 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	Пластик
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	NBR