


Привід лінійний
DGO-1/2"- -P-A-B
Номер деталі: 15227

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0.04 дюйм...157 дюйм
Ø поршня	1/2"
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Напрямна	Направляюча ковзання
Робочий тиск	2 бар...7 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	68 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	68 Н
Пневматичне з'єднання	10-32 UNF-2B