


Реле тиску PEV-W-KL-LED-GH

Номер деталі: 152618

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Пневматичний/електричний перетворювач тиску
Діапазон вимірювання тиску	2 бар...8 бар
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Максимальний тиск перевантаження	20 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Функція комутаційного елемента	чейнджер
Гістерезис	0,5 бар...2 бар
Максимальна частота перемикачів	3 Гц
Максимальний вихідний струм	2500 мА
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Електричне підключення 1, тип підключення	Гвинтова клемма
Електропідключення 1, технологія підключення	Гвинтова клемма
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою за бажанням:
Положення монтажу	Будь-який
Пневматичне з'єднання	M5
Вага продукту	56 г
Матеріал корпусу	PA PET POM

Особливості	Значення
Матеріал мембрана	NBR
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Діапазон встановлення порогового значення	2 бар...8 бар
Ступінь захисту	IP20
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III