

Кутова колекторна плита NAVW-1/4-NPT-1

Номер деталі: 152792

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	110 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Ester oil < 0.1mg/m³, according to ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...80 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12/14	1/8NPT
Підключення живлення пілотів 12	1/8 NPT
Підключення пілотного повітря 14	1/8 NPT
Підключення пілотного повітря 12	1/8 NPT
Під'єднання пілотного повітря 14	1/8 NPT
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 4	1/4 NPT
Матеріал монтажною плити	Алюміній литий під тиском