


Фільтр
LF-1-D-MAXI
Номер деталі: 159615

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0 бар...16 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5300 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [::9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1440 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1
Пневматичне з'єднання 2	G1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC