

Опора цапфи CRLNZG-100/125

Номер деталі: 161877

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100/125
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	9 кН
Вага продукту	739 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал підшипника	Пластик