

Фільтр тонкої очистки LFMB-3/8-D-MINI-A

Номер деталі: 162636

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	D
Розмір	Mini
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Робочий тиск	2 бар...12 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Інертні гази
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	675 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	125 л/хв
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	22 см³
Кришка контейнера	Металевий захист
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	1.5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.5 мг/м³
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичне з'єднання 2	G3/8
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	PC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	250 г