

Вакуумний насос VAS-5-M5-NBR

Номер деталі: 173439

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	0.5 мм
Номінальний розмір	1.5 мм
Діаметр присоски	5 мм
Об'єм чаші присоски	0.03 см ³
Ефективний діаметр присоски	4 мм
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	0.9 Н
Вага продукту	2 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M5
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	55 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR