

Поворотний фланець SNCB-32

Номер деталі: 174390

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Метали з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 1% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді за масою, не допускаються до використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Максимальна вантажопідйомність	1 кН
Вага продукту	103 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Алюміній литий під тиском
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована