


Поворотний фланець SNCB-80

Номер деталі: 174394

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Максимальна вантажопідйомність	6 кН
Вага продукту	636 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Алюміній литий під тиском
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована