

# Кабель з роз'ємом КМЕВ-2-230-2,5

Номер деталі: 174846

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кріплення                               | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5                                              |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                                            |
| Вага продукту                               | 200 г                                                                                                |
| Електричне підключення                      | 4-ріп<br>Розетка кутова<br>Форма C<br>відповідно до DIN EN 175301-803                                |
| Номінальна робоча напруга AC                | 230 В                                                                                                |
| Під'єднання захисного заземлення            | Наявне                                                                                               |
| Довжина кабелю                              | 2.5 м                                                                                                |
| Діаметр кабелю                              | 6.2 мм                                                                                               |
| Склад кабелю                                | 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>                                                                             |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>згідно IEC 60529                                                                             |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...80 °C                                                                                       |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS               |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                   |
| Матеріал оболонки кабелю                    | TPE-U (PUR)                                                                                          |
| Матеріал корпусу                            | PA<br>POM                                                                                            |
| Матеріал штекерних контактів                | Бронза                                                                                               |