

Опорна стійка CRLNG-125

Номер деталі: 176951

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	125
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	2539 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	електрооптимізоване високолегована сталь
Матеріал підшипника	Пластик