


З'єднувальна лінія KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Номер деталі: 177676

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	18 г
Електричне підключення	2-контактний / 3-контактний Розетка кутова/роз'єм прямий Прямокутний дизайн / M8x1
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Струмове навантаження при 40 °C	1 А
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	0.5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	3.4 мм
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Матеріал корпусу	PA
Матеріальні ущільнення	TPE-O
Матеріал штекерних контактів	Бронза
Матеріал різьбової втулки	Нікельована латунь