

Кабель з роз'ємом КМЕВ-2-24-M12-0,5-LED

Номер деталі: 177677

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Електричне підключення	5-pin Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	0.5 м
Діаметр кабелю	4.6 мм
Склад кабелю	3 x 0,5 мм ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PU)
Колір оболонки кабелю	Чорний
Матеріал корпусу	PA POM
Кольор корпусу	прозорий
Матеріал штекерних контактів	Бронза