


Колектор
CQD-12/15/18/22
Номер деталі: 177717

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	18.6 мм
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...7 бар
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...15 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-25 °C...75 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Номінальний момент затягування	2.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Кількість виходів	4
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	POM